



ガス飲料 / 無ガス飲料対応 ガッシング装置つき缶詰め機

“SNIG シーマー” (ed.04)

Carbonated / Noncarbonated Beverage Can Seamer with gasing device “SNIG Seamer” from ROOTS M.L.



[特徴]

- ハンドワークによる缶づめの製造用、ラボで正確なCO₂/N₂置換缶づめ用を念頭においたスタンダードアロン型缶シーマーです。
- 蓋をホルダーにセットして、内容物の入ったアルミ缶をリフターに置き両手で起動スイッチを押すとアンダーカバーガッシングをおこないながら、缶を巻締めます。
- 高精度な巻締が可能です。ハンドワーク機でありながら、残存酸素量が一定のレベルにあります。
- Stand alone can seamer with CO₂/N₂ under cover gassing device.
- Designed for small scale production, and labs' use.



SNIG シーマーとBFIIIIR、パイロットプラントを組み合わせて研究所でご使用いただいている例

※当機の仕様、能力などは、改善・改良のため予告なく変更することがあります。


株式会社 ルーツ機械研究所
ROOTS MACHINERY LABO. INC.

〒630-8411 奈良市高樋町宮の下 127
TEL.0742-64-3129 FAX.0742-64-3130

KK きた産業株式会社
KITA SANGYO CO., LTD.

〒544-0034 大阪市生野区桃谷1丁目3番9号
Tel : 06-6731-0251 Fax : 06-6712-6023

[構成例]



[必要ユーティリティなど]

- 200V 3相 0.75kw
- CO₂ (缶内残酸素のフラッシングに使用)
- エアー (6kgf (約 0.59MPa) 以上の圧力のある 2HP 程度のコンプレッサー)

[仕様]

- 200 本 / 時程度。
(缶蓋径がかわらなければ 250ml から 500ml への変更は簡単におこなえ、能力は同じです。)
- W500XD600XH1880 (約 160kg)
- オペレーター：1 人

※当機の仕様、能力などは、改善・改良のため予告なく変更することがあります。

<実験室向の各種ハンドシーマー>



マニュアル式アルミ缶ハンドシーマー



←マニュアル式大型ハンドシーマー

株式会社ルーツ機械研究所
ROOTS MACHINERY LABO. INC.

〒630-8411 奈良市高樋町宮の下 127
TEL.0742-64-3129 FAX.0742-64-3130

きた産業株式会社
KITA SANGYO CO., LTD.

〒544-0034 大阪市生野区桃谷1丁目3番9号
Tel : 06-6731-0251 Fax : 06-6712-6023