

錫・アルミシール（ポリラミ）用スピナー


ed.06

I. 卓上タイプ

モデル名	特徴	備考	税別価格
スピナー 卓上モデル	➢ 基本仕様：200V（50/60Hz）。 ➢ テーブルなどの台に水平に固定してキャップシールを被せた壺を手動で挿入してシーリングします。（スピナー固定、壺を動かす） ➢ 事前に壺とキャップシールのサンプルをいただいて、当社にて巻き締め状態を調整してから出荷します。日本語マニュアル付き。 ➢ 本体外寸： W150 mm×D520 mm×H240 mm 約 9.5 kg	キャップシール許容サイズ： 高さ 55mm x 径 38mm (55mm 以上は照会ください。)	ご照会 ください！




机に水平に固定して、錫シールまたはアルミシールを被せた壺を挿入するようにして使用します。




ロールやゴムバンドは消耗品で、保守パーツとして在庫しています。
うまく装着できない場合、ルーツ機械研究所で別作のローラーを準備することも可能。

II. スタンドタイプ

モデル名	特徴	備考	税別価格
スピナー スタンド付モデル	➢ 基本仕様：200V（50/60Hz）。 ➢ レバーを手動で上下することによりスピナー本体が上下し、シーリングを行います。（壺を固定、スピナーを動かす） ➢ 事前に壺とキャップシールのサンプルをいただいて、当社にて巻き締め状態を調整してから出荷します。日本語マニュアル付き。 ➢ 本体外寸： W270 mm×D370 mm×H850 mm 約 25 kg	キャップシール許容サイズ： 高さ 55mm x 径 38mm (55mm 以上は照会ください。)	ご照会 ください！




壺をガイドに合わせてセット



スイッチ ON！
レバーをゆっくり下げる



レバーをゆっくり上げる
スイッチ OFF！



壺置ガイド付き



シーリング前

シーリング後



完了

（一般のご注意） ●技術改良に伴い仕様は予告なく変更することがあります。