

222 KK SBW-B 直詰封緘 金 / 赤 BK		564r KK SBW-B 黒無地 PL BK		211-1 KK SBW-B 金無地 (C) PL BK		787 KK SBW-B 緑無地 PL BK		788 KK SBW-B 茶無地 PL BK	
ポリ栓部を約 30% 軽量化！ 錆びにくい！		ポリ栓部を約 30% 軽量化！ 錆びにくい！		ポリ栓部を約 30% 軽量化！ 錆びにくい！		ポリ栓部を約 30% 軽量化！ 錆びにくい！		ポリ栓部を約 30% 軽量化！ 錆びにくい！	
 ③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。		 ③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。		 ③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。		 ③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。		 ③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。	

写真 No.	品種	品名	1c/s	PL 表示	備考	コード No.	在庫 ※ 1
222	KK SBW-B	直詰封緘 金 / 赤 BK (旧品名：直詰封緘 (防錆軽量) BK)	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。 アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様 。	1448000008222	常備
564r	KK SBW-B	黒無地 PL BK	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けて下さい。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 中の替栓は、 防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様 。	1448000008564	常備
211-1	KK SBW-B	金無地 (C) PL BK (旧品名：金無地 PL)	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は 20 歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 中の替栓は、 防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様 。	1448000008211	常備
787	KK SBW-B	緑無地 PL BK (旧品名：緑ベタ)	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けて下さい。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 中の替栓は、 防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様 。	1448000000787	常備
788	KK SBW-B	茶無地 PL BK (旧品名：茶ベタ)	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は 20 歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は、 防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様 。	1448000000788	常備

替栓のスポット箔が透明 PET フィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。

替栓のスポット箔が PET フィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。

中栓プリキ部は防錆加工になっていますので、一升壇の壇口への錆移りはありません。

従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箔もアルミを廃止した PET 仕様。すべてプラスチック素材で、プラマーク刻印入りです。

「お酒は 20 歳になってから」表示があります。

取口が折り返しタイプのもの。

「びん燻殺菌」対応仕様の替栓。

妊婦に関する表示があります。

登録範囲：キャップ、プラスチック容器、加熱機能付き容器の製造

大坂営業部 Tel: 06-6731-0251
 東京営業部 Tel: 03-3851-5191

※ 1 在庫：「常備」＝常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。
「限定」＝限定在庫品につき在庫をご確認ください。

ご注意：●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。
●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

New!

407 KK SBW-B 銀ム地 PL BK	204 KK SDW-B 直詰封緘 金 / 赤 BK	216 KK SBW-B 蔵元直詰 金 / 黒 防錆	215 KK SBW-B 蔵元直詰 黒 / 金 防錆
④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。	④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。	④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。プラマーク入り。防錆仕様。	④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。プラマーク入り。防錆仕様。
④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。	④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。	④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。プラマーク入り。防錆仕様。	④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。プラマーク入り。防錆仕様。

④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。	④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。	④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。プラマーク入り。防錆仕様。	④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。プラマーク入り。防錆仕様。
-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

写真 No.	品種	品名	1c/s	PL 表示	備考	コード No.	※ 1 在庫
407	KK SBW-B	銀ム地 PL BK	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は20歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は、 防錆処理 + ポリ栓重量軽量化仕様 。	1448000001407	常備
204	KK SDW-B	直詰封緘 金 / 赤 BK (旧品名: 直詰封緘)	2,300	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。アルミキャップ	冠頭 SD (全高 24mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 防錆処理 + ポリ栓重量軽量化仕様 。	1648000008204	常備
216	KK SBW-B	蔵元直詰 金 / 黒 防錆 (旧品名: 蔵元直詰 金地に黒文字)	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 防錆仕様、プラマーク印刷あり 。	1448000008216	常備
215	KK SBW-B	蔵元直詰 黒 / 金 防錆 (旧品名: 蔵元直詰 黒ベタに金)	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 防錆仕様、プラマーク印刷あり 。	1448000008216	常備

替栓のスポット箔が透明 PET フィルム仕様のものです。フレーバー適正に非常に優れています。	替栓のスポット箔が PET フィルム仕様のものです。フレーバー適正に非常に優れています。	中栓プリキ部は防錆加工になっていますので、一升壇の壇口への錆移りはありません。	従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箔もアルミを廃止した PET 仕様。すべてプラスチック素材で、プラマーク刻印入りです。	取口が折り返しタイプのもの。	「びん・燐殺菌」対応仕様の替栓。	妊産婦に関する表示があります。
---	---	--	--	-----------------------	-------------------------	------------------------

※ 1 在庫: 「常備」 = 常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。
「限定」 = 限定在庫品につき在庫をご確認ください。

ご注意: ●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。
●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

KK きた産業株式会社
KITA SANGYO CO., LTD.
大阪営業部 Tel: 06-6731-0251
東京営業部 Tel: 03-3851-5191

ISO 9001 ver. 2015
登録範囲: キヤップ、プラスチック容器、加熱機能付き容器の製造
大阪・奈良・東京

016 「びん爛」殺菌対応！ KK SBW 蔵元直詰 金 / 黒 ULT 耐熱		420 「びん爛」殺菌対応！ KK SBW 蔵元直詰 黒 / 金 ULT 耐熱		402 「びん爛」殺菌対応！ KK SBW 黒無地 耐熱 70BX	

20歳表示
妊婦表示
ULT
折り返し

加熱殺菌
PET
スリット
②上の写真の替栓は左の冠頭の中に
組み合わせられています。プラマー
ク入り。びん爛殺菌対応仕様。

20歳表示
妊婦表示
ULT
折り返し

加熱殺菌
PET
スリット
②上の写真の替栓は左の冠頭の中に
組み合わせられています。プラマー
ク入り。びん爛殺菌対応仕様。

写真 No.	品種	品名	1c/s	PL 表示	備考	コード No. ※2	在庫 ※1
016	KK SBW	蔵元直詰 金 / 黒 ULT 耐熱	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。 お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。 アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 びん爛殺菌対応仕様、プラマー ク印刷あり 。ご照会ください。	65B 1478000019016	常備
420	KK SBW	蔵元直詰 黒 / 金 ULT 耐熱	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。 お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。 アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 びん爛殺菌対応仕様 。 ご照会ください。	65B 1478000009420 70B 1478000001072	常備
402	KK SBW	Now! 黒無地 耐熱 70BX	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は20歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 びん爛殺菌対応仕様、温 度対応幅をより広げた新仕様 "70BX" 。 ご照会ください。	1468000001402	常備

221 オールプラの単一素材でエコ！ KK SBW-P 直詰封緘 金 / 赤 金プラ		223-2 オールプラの単一素材でエコ！ KK SBW-PT 清酒 金 / 赤 黒プラ		211-2 オールプラの単一素材でエコ！ KK SBW-P 金無地 (C) PL 金プラ		841-2 オールプラの単一素材でエコ！ KK SBW-PT 黒無地 PL 黒プラ	
 ④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。金無地のオールプラ替栓。		 ④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。オールプラ替栓。		 ④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。金無地のオールプラ替栓。		 ④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。	

写真 No.	品種	品名	1c/s	PL 表示	備考	コード No. ※ 2	※ 1 在庫
221	KK SBW-P	直詰封緘 金 / 赤 金プラ (旧品名:直詰封緘 金 / 赤 ULT 金プラ)	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。 アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示。取口形状が ULT 型から SH 型へ変更。中の替栓は、 金無地のオールプラ替栓、PET スポットつき。	1808000008221	常備
223-2	KK SBW-PT	清酒 金 / 赤 黒プラ (旧品名:清酒 赤 BK)	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けて下さい。お酒は 20 歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は 黒無地のオールプラ替栓、ブラマーク刻印入り、PET スポットつき。 ブラマーク刻印入りの在庫が無くなり次第、 ブラマーク刻印なしの無地替栓 になります。	1818000008223	常備
211-2	KK SBW-P	金無地 (C) PL 金プラ (旧品名:金無地 PL/ 金プラ刻印)	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けて下さい。お酒は 20 歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は、 金無地のオールプラ替栓、PET スポットつき。	1808000008211	常備
841-2	KK SBW-PT	黒無地 PL 黒プラ	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けて下さい。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は 黒無地のオールプラ替栓、ブラマーク刻印入り、PET スポットつき。 ブラマーク刻印入りの在庫が無くなり次第、 ブラマーク刻印なしの無地替栓 になります。	1818000008841	常備

替栓のスポット箔が透明 PET フィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。
 替栓のスポット箔が PET フィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。
 中栓ブリキ部は防錆加工になっていますので、一升壇の壇口への錆移りはありません。
 従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箔もアルミを廃止した PET 仕様。すべてプラスチック素材で、ブラマーク刻印入りです。
 「お酒は 20 歳になってから」表示があります。
 取口が折り返しタイプのもの。
 「びん燻殺菌」対応仕様の替栓。
 妊産婦に関する表示があります。

※ 1 在庫: 「常備」= 常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。
 「限定」= 限定在庫品につき在庫をご確認ください。

※ 2 コード番号について…社内コンピュータシステム変更のため、 ご注意: ●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。
 2013 年 10 月よりコード番号が 8 桁から 13 桁へ変更になりました。 ●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

01.07.10/01.12.11/040723/040810/050201/050722/ 050920/05.1107/060829/071015/081118/081202/130803/140529/20150928/151014/180125/20180416 / 20210707 / 20220801 / 230712

KK きた産業株式会社
 KITA SANGYO CO., LTD.
 大阪営業部 Tel: 06-6731-0251
 東京営業部 Tel: 03-3851-5191

ISO 9001
 ver. 2015
 登録範囲:
 キャップ、
 プラスチック容器、
 加熱機能付き容器の製造
 大阪・奈良・東京